

COLORPRINT NEW

Produktbeschreibung

Sehr dünne Plotterfolie für Systeme mit Solvent oder Eco Solventtinten und Harzdruck Verfahren.
Es ist deckend und bietet eine ausgezeichnete Farbhftung.
Papierträger.

Durchschnittliche Stärke: **100 micron**

Presseneinstellung

Da unterschiedliche Textilsorten auf dem Markt erhältlich sind, können folgende Transferpressen-Einstellungen lediglich als Orientierung dienen:
Plotter Einstellungen (z.Bsp. mit ROLAND VP-300)

Messer: **neu bei 50°**

Schnittdruck: **30 gf**

Temperatur: **165°C**

Zeit: **15"**

Druck: **mittel (3÷4 bar)**

Verarbeitungshinweise

Die Folie seitenrichtig bedrucken und nach mindestens 3 Minuten schneiden (die Wartezeit kann normalerweise automatisch eingestellt werden)

Die bedruckte Folie mindestens 12 Stunden trocknen lassen, bevor sie weiterverarbeitet wird (z.B. transferiert, eingerollt oder gestapelt).

Entgittern

Den Druck vom Polyesterträger abziehen und auf dem Textil positionieren. Wir empfehlen Siser T.T.D Advanced (klebende transparente hochtemperaturbeständige Polyesterfolie) oder andere Übertragungsmittel zu verwenden.

Transferieren

Siser T.T.D. warm entfernen. Wenn Sie andere Übertragungsmittel verwenden, beachten Sie bitte die entsprechenden Verarbeitungshinweise.

Geeignet für

Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwoll Gemische.

Das Material ist nicht geeignet für mit Silikon behandelte oder sublimierende Textilien

Waschbeständigkeit

Bitte erst 24 Stunden nach dem Pressen waschen

50°C Max- Das Textil vor dem Waschen auf links drehen.

Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Chemische Reinigung : **nein**

Wäschetrockner : **nicht empfohlen**



Siser s.r.l.

Viale della Tecnica n° 18
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it - www.siser.it

r.e.a. vi 171856 - reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v. - p.iva 01591490246

N.B.

Diese Informationen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.

Wir empfehlen jedoch stets einen Anwendungstest durchzuführen, bevor Sie mit der Produktion beginnen!

Dieses Produkt entspricht den italienischen und EU-Bestimmungen hinsichtlich einwandfreier Verarbeitung. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die jeweils aktuelle Version ist unter www.siser.it erhältlich. Für weitere Fragen zu diesem oder anderen Siser Produkten steht Ihnen das Siser-Verkaufs-Team gerne zur Verfügung. Vielen Dank.